


Regulator tlaka

MS4N-LRB-1/4-D5-AS-BI-Z

Številka dela: 531787

FESTO

za baterijsko montažo, s kotnim odvodnim blokom s QS-vtičnim priključkom, maksimalni izstopni tlak 4 bar, z manometrom, priključek P2 na prednji strani.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Velikost | 4 |
| Serija | MS |
| Varovanje vklopa | Vrtljiv gumb z integrirano ključavnico |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivna zgradba | neposredno krmiljen membranski regulator s neprekinjenim napajanjem |
| Regulator | Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo s povratnim tokom |
| Prikaz tlaka | z manometrom |
| Območje regulacije tlaka | 0,3 ... 4 bar |
| Vstopni tlak 1 | 0,8 ... 14 bar |
| Maks. tlačna histereza | 0,25 bar |
| Normalni imenski pretok | 650 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 222 g |
| Način pritrditve | s priborom po izbiri: Vgradnja na stikalno ploščo Vgradnja voda |
| Pnevmatični priključek 1 | NPT1/4-18 |
| Pnevmatični priključek 2 | QS-8 |
| Informacije o materialu priključne plošče | Tlačno liti aluminij |
| Informacije o materialu upravljalnega dela | POM PA |
| Informacije o materialu tesnil | NBR |
| Informacije o materialu ohišja | Tlačno liti aluminij |
| Informacije o materialu membrane | NBR |