



Regulator tlaka

MS4N-LRB-1/4-D6-A8-AS

Številka dela: 531793

FESTO

Za vrstno montažo, maksimalni izstopni tlak 7 bar, z adapterjem G1/8
za manometer po EN 837, priključek P2 na zadnji strani.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Velikost | 4 |
| Serija | MS |
| Varovanje vklopa | Vrtljiv gumb z zaskočko z priborom, možnost zaklepanja |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivska zgradba | neposredno krmiljen membranski regulator s neprekinjenim napajanjem |
| Regulator | Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo s povratnim tokom |
| Prikaz tlaka | Pripravljen za G1/8 |
| Obratovalni tlak | 0,8 ... 14 bar |
| Območje regulacije tlaka | 0,3 ... 7 bar |
| Maks. tlačna histereza | 0,25 bar |
| Normalni imenski pretok | 1.700 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 222 g |
| Način pritrditve | Vgradnja na stikalno ploščo Vgradnja voda s priborom po izbiri: |
| Pnevmatični priključek 1 | 1/4 NPT |
| Pnevmatični priključek 2 | 1/4 NPT |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, priključna plošča | Tlačno liti aluminij |
| Material, posluževalni del | PA POM |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, ohišje | Tlačno liti aluminij |
| Material, membrana | NBR |