

Fini filter MS6N-LFM-1/4-BRM-Z

Številka dela: 531851

FESTO

Filter 1 µm, lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, ročni izpust kondenzata, smer toka od desne proti levi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serijska	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	1 µm
Učinkovitost filtra	99,99 %
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Konstruktivna zgradba	Filter iz vlaken
Maks. količina kondenzata	38 cm ³
Zaščita lončka	Zaščitni koš iz umetne mase
Vstopni tlak 1	0 ... 20 bar
Normalni imenski pretok	550 l/min
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 5 µm
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	2.7.3 po DIN ISO 8573-1
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Preostala vsebnost olja	0,5 mg/m ³
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	600 g
Način pritrditve	s priborom po izbiri: Vgradnja voda
Pnevmatični priključek 1	NPT1/4-18
Pnevmatični priključek 2	NPT1/4-18
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu filtra	Vlakna iz borovega silikata
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	PC