


# Fini filter

## MS6N-LFM-1/4-BUV-Z

Številka dela: 531875

FESTO

1 µm filter, kovinski lonček, popolnoma avtomatični izpust kondenzata, smer pretoka od desne proti levi.



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serija	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	1 µm
Učinkovitost filtra	99,99 %
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivna zgradba	Filter iz vlaken
Maks. količina kondenzata	38 cm <sup>3</sup>
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Vstopni tlak 1	2 ... 12 bar
Normalni imenski pretok	550 l/min
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 5 µm
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	2.7.3 po DIN ISO 8573-1
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Preostala vsebnost olja	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Masa izdelka	820 g
Način pritrditve	s priborom po izbiri: Vgradnja voda
Pnevmatični priključek 1	NPT1/4-18
Pnevmatični priključek 2	NPT1/4-18
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu filtra	Vlakna iz borovega silikata
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	Aluminijeva litina za kovanje