

Razdelilni modul MS4N-FRM-1/4-Z

Številka dela: 531951

FESTO

Smer toka od desne proti levi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Razvejni modul
Obratovalni tlak	0 ... 14 bar
Normalni imenski pretok v smeri glavnega pretoka 1→2	4.600 l/min
Normalni imenski pretok, odvod navzgor	1.500 l/min
Normalni imenski pretok, odvod navzdol	1.500 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	165 g
Pnevmatični priključek 1	NPT1/4-18
Pnevmatični priključek 2	NPT1/4-18
Pnevmatični priključek 3	NPT1/4-18
Pnevmatični priključek 4	NPT1/4-18
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij