


Razdelilni modul MS4N-FRM-1/4-Y

Številka dela: 531953

FESTO

s tlačnim stikalom brez prikaza, smer toka od leve proti desni.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivna zgradba | Razvejni modul |
| Obratovalni tlak | 0 ... 12 bar |
| Normalni imenski pretok v smeri glavnega pretoka 1→2 | 4.600 l/min |
| Normalni imenski pretok, odvod navzgor | 1.500 l/min |
| Normalni imenski pretok, odvod navzdol | 1.500 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 405 g |
| Pnevmatični priključek 1 | 1/4 NPT |
| Pnevmatični priključek 2 | 1/4 NPT |
| Pnevmatični priključek 3 | 1/4 NPT |
| Pnevmatični priključek 4 | 1/4 NPT |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | Tlačno liti aluminij |