


Razdelilni modul MS6N-FRM-1/4-Z

Številka dela: 531968

FESTO

Smer toka od desne proti levi.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|----------------------|
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivska zgradba | Razvejni modul |
| Obratovalni tlak | 0 ... 20 bar |
| Normalni imenski pretok v smeri glavnega pretoka 1→2 | 3.300 l/min |
| Normalni imenski pretok, odvod navzgor | 6.570 l/min |
| Normalni imenski pretok, odvod navzdol | 6.800 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 500 g |
| Pnevmatični priključek 1 | NPT1/4-18 |
| Pnevmatični priključek 2 | NPT1/4-18 |
| Pnevmatični priključek 3 | NPT1/2-14 |
| Pnevmatični priključek 4 | NPT1/2-14 |
| Informacije o materialu ohišja | Tlačno liti aluminij |