



# Vklopni ventil MS4N-EE-1/4-V230

Številka dela: 532087

FESTO

električen, smer toka od leve proti desni.



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost  |
|---|---|
| Konstruktivska zgradba                    | Drsnik bata   |
| Način vklopa                              | električni  |
| Funkcija izpuha                           | ni dušen  |
| Pomožni ročni vklop                       | zaskočljiv<br>Tipalni   |
| Način vračanja                            | mehanska vzmet  |
| Vrsta krmiljenja                          | predkrmiljen  |
| Ventil                                    | 3/2 zaprt monostabilen  |
| Obratovalni tlak                          | 4 ... 14 bar  |
| C-vrednost                                | 9,5 l/sbar  |
| b vrednost                                | 0,44  |
| Normalni imenski pretok                   | 2.000 l/min   |
| Trajanje vklopa                           | 100 %   |
| Karakteristika tuljave                    | 230 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 3 VA, držalna moč 2,4 VA                                       |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni plini  |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)                              |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2 - zmerna korozijska obremenitev   |
| Opomba o materialu                        | Ustreza RoHS  |
| LABS (PWIS) skladnost                     | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura medija                        | -10 ... 60 °C   |
| Vrsta zaščite                             | IP65  |
| Temperatura okolice                       | -10 ... 60 °C   |
| Neoporečnost za živila                    | Glej razširjene informacije o materialu   |
| Način pritrditve                          | Vgradnja voda<br>s priborom<br>po izbiri:   |
| Položaj vgradnje                          | poljuben  |
| Smer pretoka                              | ni reverzibilen   |
| Masa izdelka                              | 273 g   |
| Pnevmatični priključek 1                  | 1/4 NPT   |
| Pnevmatični priključek 2                  | 1/4 NPT   |
| Pnevmatični priključek 3                  | G1/4  |
| Napajanje s krmilnim zrakom               | notranji  |
| Električni priključek                     | Priključna shema, oblika C, po EN 175301-803<br>Vtič<br>po DIN EN 175301-803<br>štirioba oblika |
| Material, tesnilo                         | NBR   |
| Material, ohišje                          | Tlačno liti aluminij  |