

Električna vtičnica MHAP-PI-1

Številka dela: 532182

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	Spojka
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	6 g
Električni priključek	2-polni doza
Območje delovne napetosti DC	60 Volt
Tokovna obremenljivost	3 A
Dolžina kabla	1 m
Premer kabla	1 mm
Zgradba kabla	2 x 0,14 mm ²
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-20 °C...50 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PA
Material vtičnih kontaktov	Bakrova zlitina, pocinjena