

Vtič FBS-SUB-9-GS-DP-B

Številka dela: 532216

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	20 mm
Višina	62 mm
Dolžina	61 mm
Protokol	PROFIBUS
Upravljalni elementi	Stikalo DIL
Dodatne funkcije	Izklop posredovalnega segmenta vodila
Teža izdelka	60 g
Vmesnik področnega vodila	2x 2 vzmetni sponki
Dovoljen premer kabla	5 mm...10 mm
Stopnja zaščite	IP65 IP67 v montiranem stanju v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Relativna zračna vlažnost	95 % brez kondenzacije
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Ojačan PA
Material pokrivne matice	Medenina
Material vijakov	jeklo
Material tesnil	NBR