

# Vtič FBS-SUB-9-BU-IB-B

Številka dela: 532218

FESTO

za Interbus



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	20 mm
Višina	62 mm
Dolžina	61 mm
Protokol	Interbus
Dodatne funkcije	Integriran RBST mostiček
Masa izdelka	60 g
Vmesnik Fieldbus	1x 5 vzmetnih sponk
Dovoljen premer kabla	5 ... 10 mm
Vrsta zaščite	IP65 IP67 v montiranem stanju po IEC 60529
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	95 % ne kondenzira
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Ojačan PA
Material, objemna matica	Med (medenina)
Material, vijaki	Jeklo
Material, tesnilo	NBR