

# Priključek vodila FBA-2-M12-5POL-RK

Številka dela: 533118

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Teža izdelka	80 g
Vmesnik področnega vodila	Doza in vtič, M12x1, 5 polov, B-kodirano
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Relativna zračna vlažnost	95 % brez kondenzacije
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material tesnil	NBR