

# Pokrov VMPA-KMS-H

Številka dela: 533198

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	DIN 41652
Pogostost priključka	50
Teža izdelka	71 g
Električni priključek	vtiči/doze
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, kabelski izhod	pod kotom
Električni priključek 1, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 1, število polov/žil	25
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	3 x vijak M3
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, priključna tehnika	stisnjeni kontakti
Območje delovne napetosti DC	0 Volt...30 Volt
Nazivna delovna napetost DC	24 Volt
Nazivna delovna napetost AC	3 Volt
Odpornost proti udarni napetosti	1 kV
Premer kabla	6 mm...12 mm
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z IEC 60529
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-25 °C...80 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Material ohišja	PA
Barva ohišja	siva
Material pokrivne matice	PA
Material tesnil	CR NBR
Material vtičnih kontaktov	bakrova zlitina, pozlačena