

# Elektronski modul VMPA1-FB-EMG-8

Številka dela: 533361

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Diagnostika	Podnapetost ventilov
Največje število ventilskih mest	4
Največje število ventilskih tuljav	8
Lasten odjem toka pri bremenski napetosti	23 mA
Lasten odjem toka pri delovni napetosti	8 mA
Nazivni zagonski tok na magnetno tuljavo	58 mA do 24 ms
Nazivni tok pri zmanjšanju toka	9 mA po 24 ms
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	20 g
Material ohišja	POM
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS