

Spiralna cev iz umetne mase PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

Številka dela: 533467

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovna dolžina	6 m
Zunanji Ø	11.7 mm
Dolžina bloka	1.312 m
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	65 mm
Notranji Ø	7.9 mm
Premer navitja	51 mm
Število ovojev	53
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.95 bar...13 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...60 °C
Teža izdelka	560 g
Pnevmatični priključek 1	zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2	Zunanji navoj G3/8
Barva	modra
Trdota po Shoru	A 87 +/-3
Material priključnega navoja	medenina nikljan
Material upogibne zaščite	POM
Material gibke cevi	TPE-U (PU)