

Matica hitre spojke MCK-PK-4-KD

Številka dela: 533673

FESTO

Kovinska izvedba.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Notranji navoj M10x1
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 1,2 MPa -0,95 ... 12 bar -13,775 ... 174 psi
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Pnevmatični priključek 1	za cev z zunanjim premerom 6 mm za vtični priključek z notranjim premerom 4 mm z matico
Material, objemna matica	Gnetna aluminijeva zlitina, nikljana
Opomba o materialu	Ustreza RoHS