


Sklopka

EAMC-42-50-14-20

Številka dela: 533710

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	14 mm
Premer držala 2	20 mm
Velikost	42
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	6.000 1/min
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	34,8 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	17 Nm
Masa izdelka	138 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS