

Cev iz umetne mase PUN-E-4x0,6-SI-500

Številka dela: 534170

FESTO

primeren za QS-vtične priključke, visoko fleksibilen, odporen proti hidrolizi, mikro stabilen, ni odobren za uporabo pri živilih.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2012.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Zunanji premer | 4 mm |
| Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok | 30 mm |
| Notranji premer | 2,8 mm |
| Min. polmer krivljenja | 8 mm |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 8 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Temperatura okolice | -35 ... 50 °C |
| Masa izdelka glede na dolžino | 0,008 kg/m |
| Barva | srebrna |
| Trdota v Shore | D 52 +/-3 |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS |
| Informacije o materialu cevi | TPE-U(PU) |