

Enota za pripravo zraka FRC-M7-D-7-O-5M-MICRO-B

FESTO


Številka dela: 534191

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Brez navojne priključne plošče, priključni navoj v ohišju, brez manometra, ročni izpust kondenzata.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Micro
Serija	D
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Konstruktivna zgradba	Filter-regulator brez manometra Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik
Maks. količina kondenzata	3 cm ³
Stopnja filtriranja	5 µm
Regulator	s sekundarno odzračitvijo
Prikaz tlaka	M5 predpripravljen
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,3 bar
Normalni imenski pretok	170 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:4:-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	103 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Pnevmatični priključek 1	M7
Pnevmatični priključek 2	M7
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, lonček	PC