

# Kroglična pipa

## VAPB-1-F-63-F0405-CR

Številka dela: 534315

FESTO

odporen proti koroziji in kislinam.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	2-potna kroglična pipa
Način vklopa	mehanski
Princip tesnenja	mehak
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek procesnega ventila	Rp1
Razpored lukenj na prirobnici	F04 F05
Notranji premer	25 mm
Imenski premer DN	25
Obratovalni tlak procesnega ventila	63
Vklopni moment	17 Nm
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertni plini Voda nevtralne tekočine
Temperatura medija	-10 ... 180 °C
Pretok Kv	72 m <sup>3</sup> /h
Informacije o materialu ohišja	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala ohišja	1.4408
Informacije o materialu tesnil	FPM PTFE
Informacija o materialu, krogla	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala krogle	1.4401
Informacije o materialu gredi	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala gredi	1.4401
Masa izdelka	1.200 g
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EU-smernici za tlačne naprave
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3