

Priključna plošča CDSV5.0-AS-1/8

Številka dela: 534434

FESTO

za posamezni ventil CDSV, primeren za živilsko industrijo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Maks. število ventilskih mest	1
Imenska delovna napetost DC	24 V
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Nivo glasnosti	75 dB(A)
Vrsta zaščite	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	690 g
Električni priključek	Kabel
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino z notranjim navojem
Priključek dihalne odprtine	M5
Priključek krmilnega izpuha 82/84	M5
Priključek krmilnega zraka 12	M5
Priključek krmilnega zraka 14	M5
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Pnevmatični priključek 4	G1/8
Pnevmatični priključek 5	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS