


Priključitev končne tipke DAPZ-SB-M-250AC-DR-RO

Številka dela: 534469

FESTO

za zasučne pogone z montažnim vmesnikom po VDI/VDE 3845.
Primeren za vse zasučne pogone DAPS in samo za DRD/DRE z velikostmi 4 do 225. Za zasučne pogone DRD/DRE z velikostjo 1 do 2 oz. 375 do 880 je možna montaža samo z adapterjem DAPZ-SBZ-....



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljen premer kabla	8 ... 13 mm
Zasnovan na osnovi standarda	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Oblika	okrogel
Položaj vgradnje	poljuben
Kratkostična odpornost	ne
Stikalni element	izmenjevalnik
Zaščita pred zamenjavo polov	ne
Princip merjenja	mehanski/električni
Prikazovalnik položaja vklopa	da
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 250 V
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 250 V
Izolacijska napetost	250 V
Maks. izhodni tok	9.000 mA
Odpornost na nihanje napetosti	4 kV
Stopnja umazanije	3
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 ... 85 °C
Električni priključek	Vijačna sponka
Vijačni priključek kabla	M20x1,5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu tesnil	EPDM
Informacija o materialu pokrova ohišja	PC
Informacija o materialu podnožja ohišja	PA
Informacija o materialu konzole	PA