


Priključitev končne tipke DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO

Številka dela: 534471

FESTO

za zasučne pogone z montažnim vmesnikom po VDI/VDE 3845.
Primeren za vse zasučne pogone DAPS in samo za DRD/DRE z velikostmi 4 do 225. Za zasučne pogone DRD/DRE z velikostjo 1 do 2 oz. 375 do 880 je možna montaža samo z adapterjem DAPZ-SBZ-....



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljen premer kabla	8 ... 13 mm
Zasnovan na osnovi standarda	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Oblika	okrogel
Položaj vgradnje	poljuben
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Stikalni element	Vklopni kontakt
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Princip merjenja	induktiven
Prikazovalnik položaja vklopa	da
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Izolacijska napetost	50 V
Maks. izhodni tok	200 mA
Izhod stikala	PNP
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Električni priključek	Vijačna sponka vtični
Vijačni priključek kabla	M20x1,5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu tesnil	EPDM
Informacija o materialu pokrova ohišja	PC
Informacija o materialu podnožja ohišja	PA
Informacija o materialu konzole	PA