


Vtič FBS-RJ45-8-GS

Številka dela: 534494

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	33 mm
Višina	41 mm
Dolžina	20 mm
Teža izdelka	15 g
Specifikacija Ethernet-kabla	Tip: CAT.5 Premer posamezne žile: 0,89–0,99 mm AWG 24-26, iz tankih žic
Zaščita pred neposrednim in posrednim dotikanjem	PELV
Dovoljen premer kabla	4 mm...5.4 mm
Stopnja zaščite	IP65 IP67 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Relativna zračna vlažnost	0–90 % brez kondenzacije
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Material ohišja	Ojačan PA
Material vijakov	jeklo
Material tesnil	NBR