


Priključni blok CPX-AB-2-M12-RK-IB

Številka dela: 534505
Izdelek, ki se opušča

FESTO

uporaben samo v povezavi s CPX-FB6.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2027. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Protokol	Interbus
Dimenzije Š x D x V	48 mm x 85 mm x 24 mm
Masa izdelka	140 g
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	95 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Zaščita pred neposrednim in posrednim dotikom	Zaščitna izredno nizka napetost z varnim odklopom (PELV)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Material, ohišje	Ojačan PA
Vmesnik Fieldbus	2xM12x1, B-kodiran