

Filter-regulator MS12-LFR

Številka dela: 535022

FESTO

Za vrstno montažo, z G navojem.



Primer predstavitve

Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Serija	MS
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko Vrtljiv gumb z integrirano ključavnico z priborom, možnost zaklepanja
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Konstruktivna zgradba	Filter-regulator z manometrom
Prikaz tlaka	z manometrom
Maks. tlačna histereza	0,4 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [:-:4:-] Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij
Material, lonček	Aluminijeva litina za kovanje