


# Magnetna tuljava MSFW-230AC-K5-M-EX

Številka dela: 535625

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Min. pritezni čas	10 ms
Trajanje vklopa	100%
Karakteristika tuljave	230 V AC: 50/60 Hz, moč 4,2 VA
Dovoljeno nihanje frekvence	+/- 5 %
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
ATEX kategorija plin	II 2G
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex mb II T5
ATEX kategorija prah	II 2D
EX vrsta zaščite vžiga, prah	Ex tD A21 IP65 T95°C
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU)
Temperatura EX odporne okolice	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Certifikat izdajnega oddelka	PTB 03 ATEX 2098 X
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX) po nizkonapetostni smernici EU
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 ... 40 °C
Masa izdelka	170 g
Električni priključek	Kabel
Dolžina kabla	5 m
Imenski presek vodnika	0,75 mm <sup>2</sup>
Način pritrditve	z narebreno matico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacija o materialu, magnetna tuljava	Aluminij Epoksi smola Baker Jeklo
Informacija o materialu, tuljava	Baker