

Filter-regulator MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS-Z

Številka dela: 535723

FESTO

Maksimalni izstopni tlak 12 bar, 40 µm filter, z manometrom, glava regulatorja z zaklepanjem, kovinski lonček, popolnoma avtomatični izpust kondenzata, smer pretoka z desne proti levi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	4
Serija	MS
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko z priborom, možnost zaklepanja
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	40 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivska zgradba	Filter-regulator z manometrom
Maks. količina kondenzata	25 ml
Regulator	Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo s povratnim tokom
Zaščita lončka	integriran kot kovinski lonček
Prikaz tlaka	z manometrom
Obratovalni tlak	2 ... 12 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,25 bar
Normalni imenski pretok	1.500 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Masa izdelka	475 g
Način pritrditve	po izbiri: Vgradnja na stikalno ploščo Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu kontrolnega okenca	PA
Informacija o materialu, ločevalni disk	POM