


Ventilski otok CPA10-ASI-VI

Številka dela: 535847

FESTO

Raster 10 mm.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



Podatkovni list

~ConfIndependentDatasheet

Značilnost	Vrednost
Ventil	2x3/2 odprt/zaprta monostabilen 2x3/2 zaprt monostabilen 2x3/2 odprt monostabilen 5/2 monostabilen 5/2 bistabilen 5/3 napajan 5/3 odzračen 5/3 zaprt
Normalni imenski pretok	300 l/min
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Električni priključek	AS-Interface
Maks. število ventilskih mest	8
Maks. število tlačnih con	4
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Širina	10 mm
Vrsta zaščite	IP65
Dimenzija rastra	10 mm
Način vklopa	električni
Tip ventilskega otoka	12
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata
Napajanje s krmilnim zrakom	zunanj notranji
Konstrukcija ventilskega otoka	modularni in razširljivi
Prikazovalnik položaja vklopa	LED
Krmilni tlak	3 ... 8 bar
Imenska delovna napetost DC	24 V
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura medija	-5 ... 50 °C