


Ventilski otok CPA14-ASI-VI

Številka dela: 535848

FESTO

Raster 14 mm.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



Primer predstavitve

Podatkovni list

~ConfIndependentDatasheet

Značilnost	Vrednost
Ventil	2x3/2 odprt/zaprta monostabilen 2x3/2 zaprt monostabilen 2x3/2 odprt monostabilen 5/2 monostabilen 5/2 bistabilen 5/3 napajan 5/3 odzračen 5/3 zaprt
Normalni imenski pretok	600 l/min
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Električni priključek	AS-Interface
Maks. število ventilskih mest	8
Maks. število tlačnih con	4
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Širina	14 mm
Vrsta zaščite	IP65
Dimenzija rastra	14 mm
Način vklopa	električni
Tip ventilskega otoka	12
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata
Napajanje s krmilnim zrakom	zunanj notranji
Konstrukcija ventilskega otoka	modularen in razširljiv
Prikazovalnik položaja vklopa	LED
Krmilni tlak	3 ... 8 bar
Imenska delovna napetost DC	24 V
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura medija	-5 ... 50 °C