



# Filter z aktivnim ogljem MS4N-LFX-1/8-R-Z

Številka dela: 536716

FESTO

Lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, smer toka od desne proti levi.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	4
Serija	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Konstruktivska zgradba	Filter z aktivnim ogljem
Zaščita lončka	Zaščitni koš iz umetne mase
Vstopni tlak 1	0 ... 14 bar
Normalni imenski pretok	250 l/min
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 0,01 µm
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	1.7.1 po DIN ISO 8573-1
Temperatura medija	5 ... 30 °C
Preostala vsebnost olja	0,003 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	190 g
Način pritrditve	s priborom po izbiri: Vgradnja voda
Pnevmatični priključek 1	NPT1/8-27
Pnevmatični priključek 2	NPT1/8-27
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu filtra	Aktivno oglje
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	PC