

Kombinacija finih filtrov MS6-LFM-3/8-ARV-DA

Številka dela: 536876

FESTO

0,01 µm filter, lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, popolnoma avtomatični izpust kondenzata, s prikazom diferenčnega tlaka, smer pretoka od leve proti desni.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serija	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	0,01 µm
Učinkovitost filtra	99,9999 %
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivna zgradba	Filter iz vlaken
Maks. količina kondenzata	38 cm ³
Zaščita lončka	Zaščitni koš iz umetne mase
Prikaz diferenčnega tlaka	Optični prikaz
Obratovalni tlak	2 ... 12 bar
Maks. normalni pretok za razred čistosti zraka	900 l/min
Min. normalni pretok za razred čistosti zraka	135 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [1:7:2]
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Preostala vsebnost olja	0,01 mg/m ³
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Masa izdelka	600 g
Način pritrditve	po izbiri: Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu filtra	Vlakna iz borovega silikata
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	PC