


# Magnetna tuljava MSFW-230-50/60-EX

Številka dela: 536934

FESTO

Z nerebričeno matico in vzmetno podložko.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Min. pritezni čas	10 ms
Trajanje vklopa	100 %
Faktor moči $\cos\{\phi\}$	0,7
Karakteristika tuljave	230 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 9 VA, držalna moč 7 VA
Dovoljeno nihanje frekvence	+/- 5 %
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX) po nizkonapetostni smernici EU
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
ATEX kategorija plin	II 3G
ATEX kategorija prah	II 3D
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex nA IIC T4 X Gc
EX vrsta zaščite vžiga, prah	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Temperatura EX odporne okolice	-5°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 ... 40 °C
Maks. pritezni moment, vtičnica	0,4 Nm
Masa izdelka	55 g
Električni priključek	3-polni Jezički vtiča za MSSD-F
Način pritrditve	z narebreno matico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, magnetna tuljava	Duroplast Baker Jeklo
Material, navitje	Baker