


Razdelilni modul MS4N-FRM-1/4-I-Z

Številka dela: 536981

FESTO

Z integrirano protipovratno funkcijo, smer pretoka od desne proti levi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Razvejni modul S protipovratno funkcijo
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Normalni imenski pretok v smeri glavnega pretoka 1→2	1.750 l/min
Normalni imenski pretok, odvod navzgor	500 l/min
Normalni imenski pretok, odvod navzdol	500 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	160 g
Pnevmatični priključek 1	1/4 NPT
Pnevmatični priključek 2	1/4 NPT
Pnevmatični priključek 3	1/4 NPT
Pnevmatični priključek 4	1/4 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij