

# Povratno-dušilni ventil GRLA-1/8-QS-8-RS-MF-D

Številka dela: 537073

FESTO

Z narebnim vijakom in protimatico, visok pretok.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Dušilno-povratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	QS-8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Element za nastavljanje	Narebren vijak
Način pritrditve	za uvitje z zunanjim navojem
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	475 l/min
Normalni imenski pretok v protipovratni smeri	325 ... 500 l/min
Obratovalni tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Delovni medij	sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Položaj vgradnje	poljuben
Normalni pretok v smeri dušenja 6 -> 0 bar	720 l/min
Normalni pretok v protipovratni smeri 6 -> 0 bar	610 ... 760 l/min
Temperatura skladiščenja	-10 ... 40 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	5 Nm
Masa izdelka	40 g
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacija o materialu, votel vijak	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Podatki o materialu sprostivnega obroča	POM
Informacija o materialu, narebrena glava	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Podatki o materialu regulirnega vijaka	visokolegirano jeklo, nerjavno
Podatki o materialu nihajnega priključka	činkova tlačna litina