



Ojačevalnik tlaka DPA-40-10

Številka dela: 537273

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer bata	40 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	Dvobatni ojačevalnik tlaka
Prikaz tlaka	G1/8 pripravljen
Izhodni tlak 2	4.5 bar...10 bar
Delovni tlak	2.5 bar...8 bar
Območje regulacije tlaka	4.5 bar...10 bar
Vstopni tlak 1	2.5 bar...8 bar
Napotek glede območja regulacije tlaka	Pri maksimalno napeti vzmeti regulatorja se največji izhodni tlak lahko preseže za 40 %.
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	5 °C...60 °C
Temperatura okolice	5 °C...60 °C
Teža izdelka	1500 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	M7
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS