


Ločevalni element VABD-B6-12-P-C

Številka dela: 537516

FESTO

za tvorjenje tlačnih con v zbirnih kanalih 1 in 3 priključne letve.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	1
Obratovalni tlak	0,9 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	20 g
Material, zapirni čep	Ojačan PA
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Material, O-tesnilo	NBR
Material, ločevalni element	Jeklo