



Regulator tlaka

LR-1/8-DB-7-O-MINI

Številka dela: 537642

FESTO

Neposredno krmiljen regulator, delovni tlak do 7 bar, brez manometra.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Širina	44 mm
Serijska	DB
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Regulator tlaka brez manometra
Regulator	s sekundarno odzračitvijo s povratnim tokom
Prikaz tlaka	Pripravljen za G1/8
Obratovalni tlak	1,5 ... 10 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,5 bar
Normalni imenski pretok	>= 800 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	150 g
Način pritrditve	po izbiri: Vgradnja na stikalno ploščo Vgradnja voda s skožno izvrtino z montažnim kotnikom
Priključek manometra	G1/8
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacija o materialu, vrtljiv gumb	POM
Informacije o materialu ohišja	Ojačan PA