



Filter-regulator LFR-1/8-DB-7-O-MINI

Številka dela: 537651

FESTO

Izstopni tlak maks. 7 bar, brez manometra, stopnja filtriranja 40µ.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Širina	44 mm
Serija	DB
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	40 µm
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Konstruktivna zgradba	Filter-regulator brez manometra
Regulator	s sekundarno odzračitvijo s povratnim tokom
Prikaz tlaka	Pripravljen za G1/8
Obratovalni tlak	1,5 ... 10 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,5 bar
Normalni imenski pretok	≥ 700 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plini
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	200 g
Način pritrditve	po izbiri: Vgradnja voda s skoznjo izvrtino z montažnim kotnikom
Priključek manometra	G1/8
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacija o materialu, vrtljiv gumb	POM
Informacije o materialu filtra	PE
Informacije o materialu ohišja	Ojačan PA
Informacije o materialu lončka	PC