


Refleksna svetlobna zavesa SOEG-RSP-M12-PS-K-2L

Številka dela: 537683

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnova	okrogla oblika
V skladu s standardom	EN 60947-5-2
Odobritev	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV
Merilna veličina	Pozicija
Merilno načelo	optoelektronsko
Metoda merjenja	refleksijska svetlobna zapora
Vrsta svetlobe	rdeča, polarizirana
Doseg	1500 mm
Temperatura okolice	-25 °C...55 °C
Preklopni izhod	PNP
Funkcija preklopnega elementa	temno preklapljanje
Največja preklopna frekvenca	1000 Hz
Največji izhodni tok	200 mA
Padec napetosti	2 Volt
Odpornost proti kratkemu stiku	taktirajoča
Območje delovne napetosti DC	10 Volt...36 Volt
Preostala valovitost	20 %
Tok med prostim tekom	15 mA
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za vse električne priključke
Električni priključek	3 žile kabel
Dolžina kabla	2.5 m
Material kablanskega plašča	TPE-U(PUR)
Velikost	M12 x 1
Način pritrditve	s protimatico
Prítezni moment	10 Nm
Teža izdelka	100 g
Material ohišja	Medenina kromirano

Značilnost	Vrednost
Material pokrivne matice	Medenina kromirano
Prikaz preklopnega stanja	Rumena LED-dioda
Prikaz funkcijske rezerve	Zelena LED-dioda
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-5 °C...55 °C
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L