



Sprejemnik SOEG-E-M18W-PA-K-2L

Številka dela: 537694

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnova	okrogla oblika
V skladu s standardom	EN 60947-5-2
Odobritev	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV
Merilna veličina	Pozicija
Merilno načelo	optoelektronsko
Metoda merjenja	enosmerna svetlobna zapora sprejemnik
Doseg	20000 mm
Temperatura okolice	-25 °C...55 °C
Preklopni izhod	PNP
Funkcija preklopnega elementa	antivalentna
Največja preklopna frekvenca	1000 Hz
Največji izhodni tok	200 mA
Padeč napetosti	2 Volt
Odpornost proti kratkemu stiku	taktirajoča
Območje delovne napetosti DC	10 Volt...36 Volt
Preostala valovitost	20 %
Tok med prostim tekom	10 mA
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za vse električne priključke
Električni priključek	4-žilni kabel
Dolžina kabla	2.5 m
Material kableskega plašča	TPE-U(PUR)
Velikost	M18x1
Način pritrditve	s protimatiko
Pritezni moment	20 Nm
Teža izdelka	124 g
Material ohišja	Medenina kromirano
Material pokrivne matice	Medenina kromirano

Značilnost	Vrednost
Prikaz preklopnega stanja	Rumena LED-dioda
Prikaz funkcijske rezerve	Zelena LED-dioda
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-5 °C...55 °C
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L