



Refleksna svetlobna zavesa SOEL-RSP-Q20-PP-K-2L-TI

Številka dela: 537760
Izdelek, ki se opušča

FESTO

S polarizirano svetlobo, bločna izvedba.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2020. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Oblika | Blokovna izvedba |
| Ustreza standardu | EN 60947-5-2 |
| Dovoljenje | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE |
| Merjena veličina | Položaj |
| Princip merjenja | optoelektronski |
| Postopek merjenja | Odbojna svetlobna zavesa |
| Vrsta luči | Rdeča, polariziran |
| Maks. lisa svetlobe | 1 mm pri območju zaznavanja 300 mm |
| Doseg | 70 ... 3.000 mm |
| Temperatura okolice | -20 ... 60 °C |
| Referenčni material | Laserski reflektor, 51x51 mm |
| Izhod stikala | PNP |
| Stikalni element | preklopen |
| Maks. preklopna frekvenca | 4.000 Hz |
| Maks. izhodni tok | 100 mA |
| Padec napetosti | ≤ 2,4 V |
| Kratkostična odpornost | Pulzirajoč |
| Območje obratovalne napetosti DC | 10 ... 30 V |
| Preostala valovitost | 10 % |
| Tok prostega teka | 25 mA |
| Zaščita pred zamenjavo polov | za vse električne priključke |
| Električni priključek | Kabel 4-žilni |
| Dolžina kabla | 2 m |
| Material, oplaščenje kabla | TPE-U(PUR) |
| Velikost | 20x32x12 mm |
| Način pritrditve | s skoznjo izvrtino |
| Masa izdelka | 37 g |
| Material, ohišje | ABS |
| Prikaz stanja preklopa | Rumena LED |
| Prikaz funkcijske rezerve | Zelena LED |
| Možnosti nastavitve | Teach-In Teach-In preko električnega priključka |
| Območje nastavitve spodnje meje | 70 mm |
| Območje nastavitve zgornje meje | 3.000 mm |
| Temperatura okolice, premični kabli | -5 ... 60 °C |
| Vrsta zaščite | IP67 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 4 - zelo močna korozijska obremenitev |
| Stopnja zaščite laserja | 1 |