


Nihajna prirobnica SNCL-25-R3

Številka dela: 537797

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Na podlagi standarda	ISO 21287
Različice	visoka stopnja zaščite pred korozijo
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...90 °C
Teža izdelka	41 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	gnetna aluminijeva zlitina z zaščitno prevleko
Material ležaja	Umetna masa
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo