


Modul elektronika VMPA2-FB-EMS-4

Številka dela: 537983

FESTO

za ventilski otok MPA-S s Fieldbus priključkom za 4 ventilske tuljave,
galvansko niso ločene.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Diagnoza	Spodnja napetost, ventili
Maks. število ventilskih mest	2
Maksimalno število ventilskih tuljav	4
Lastna poraba toka pri obremenitveni napetosti	3 mA
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	8 mA
Imenski pritezni tok na magnetno tuljavo	99 mA do 24 ms
Imenski tok pri zmanjšanju toka	18 mA po 24 ms
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	20 g
Material, ohišje	POM
Opomba o materialu	Ustreza RoHS