


Priključni kabel NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE15

Številka dela: 538222

FESTO

za Multipol priključek na ventilski otok VTUB, s Sub-D vtičem, 15 polni.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	4-40 UNC-2B
Masa izdelka	370 g
Električni priključek 1	Vtičnica, Sub-D, 25-polna
Električni priključek 2	prost konec, 15-žilni
Imenska delovna napetost DC	24 V
Dolžina kabla	2,5 m
Lastnost vodnika	Standarden
Min. premer upogiba kabla	90 mm
Premer kabla	9 mm
Struktura kabla	15x0,34
Vrsta zaščite	IP65 IP67 v montiranem stanju
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 50 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Material, oplasčenje kabla	PVC
Material, ohišje	PBT
Material, objemna matica	PA
Material, tesnilo	TPE-O