


Podaljšek glušnika UOMS-1/4

Številka dela: 538436

FESTO

za dodatno znižanje hrupa, možno je pritrditi do štiri dušilne elemente enega nad drugim.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	brez tesnila
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Glušnik odprt
Obratovalni tlak, vakuumška sesalna šoba	0 ... 8 bar
Obratovalni tlak vakuumške sesalne šobe	0 ... 0,8 MPa 0 ... 116 psi
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Način pritrditve	se zaskoči
Masa izdelka	8,6 g
Material, dušilni vložek	PU pena
Material, navojni čep	POM
Material, ohišje	POM
Material, notranja cev	Aluminijeva litina za kovanje