


# Podaljšek glušnika UOMS-3/8

Številka dela: 538437

FESTO

za dodatno znižanje hrupa, možno je pritrditi do štiri dušilne elemente enega nad drugim.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	brez tesnila
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Glušnik odprt
Obratovalni tlak, vakuumška sesalna šoba	0 ... 8 bar
Obratovalni tlak vakuumške sesalne šobe	0 ... 0,8 MPa 0 ... 116 psi
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Način pritrditve	se zaskoči
Masa izdelka	17,5 g
Material, dušilni vložek	PU pena
Material, navojni čep	POM
Material, ohišje	POM
Material, notranja cev	Aluminijeva litina za kovanje