


Ventilski otok CPA-SC-FB-VI

Številka dela: 538509
Izdelek, ki se opušča

FESTO

s Fieldbus priključkom.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Primer predstavitve

Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Ventil	2x2/2 odprt/zaprta monostabilen 2x3/2 zaprt monostabilen 2x3/2 odprt monostabilen 3/2 zaprt monostabilen 5/2 bistabilen 5/2 monostabilen 5/3 napajan 5/3 odzračen 5/3 zaprt
Velikost ventila	10 mm
Maks. normalni imenski pretok	180 l/min bei 10 mm
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Električni priključek	Fieldbus
Maks. število ventilskih mest	24
Maks. število tlačnih con	2
Električni sistem V/I	da
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Širina	10 mm
Vrsta zaščite	IP40
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Imenska velikost	2,5 mm
Funkcija izpuha	ni dušen
Način vklopa	električni
Tip ventilskega otoka	82
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata
Napajanje s krmilnim zrakom	zunanji notranji
Konstrukcija ventilskega otoka	Fiksen raster
Prikazovalnik položaja vklopa	LED
Krmilni tlak	3 ... 8 bar
Primeren za vakuum	da
Imenska delovna napetost DC	24 V
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Krmilni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]