



Senzor pretoka SFET-F050-L-WQ6-B-K1

Številka dela: 538531

FESTO

Pretvornik pretoka.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dovoljenje | C-Tick |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU |
| Opomba o materialu | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS |
| Začetna vrednost merilnega območja pretoka | 0,5 l/min |
| Končna vrednost merilnega območja pretoka | 5 l/min |
| Obratovalni tlak | -0,7 ... 7 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [1:4:2] Dušik |
| Temperatura medija | 0 ... 50 °C |
| Temperatura okolice | 0 ... 50 °C |
| Čas vklopa | 50 ms |
| Analogni izhod | 1 - 5 V |
| Napaka linearnosti FS | 5 % |
| Ponovljivost analogne vrednosti FS | 1 % |
| Bremenska upornost | 50 kOhm |
| Območje obratovalne napetosti DC | 12 ... 24 V |
| Električni priključek | Kabel |
| Dolžina kabla | 1 m |
| Informacije o materialu oplaščenja kabla | PVC |
| Način pritrditve | s skoznjo izvrtino |
| Položaj vgradnje | pravokoten vodoravno |
| Pnevmatični priključek | QS-6 |
| Masa izdelka | 70 g |
| Informacije o materialu ohišja | PA |
| Prikaz stanja pripravljenosti | LED |
| Vrsta zaščite | IP40 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |