

Senzor pretoka



SFET-R0100-L-WQ4-D-K3

Številka dela: 538537
Izdelek, ki se opuša

FESTO

Miniaturen pretvornik pretoka za področje vakuuma.

Tip, ki se opuša. Dobavljen do 2020. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljenje	C-Tick
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Začetna vrednost merilnega območja pretoka	-1 l/min
Končna vrednost merilnega območja pretoka	1 l/min
Obratovalni tlak	-0,9 ... 2 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [1:4:2] Dušik
Temperatura medija	0 ... 50 °C
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Čas vklopa	5 ms
Analogni izhod	1 - 5 V
Napaka linearnosti FS	5 %
Ponovljivost analogne vrednosti FS	1 %
Bremenska upornost	> 50 kOhm
Območje obratovalne napetosti DC	12 ... 24 V
Električni priključek	Kabel
Dolžina kabla	3 m
Material, oplaščenje kabla	PVC
Način pritrditve	s skožno izvrtino
Položaj vgradnje	pravokoten vodoravno
Pnevmatični priključek	QS-4
Masa izdelka	25 g
Material, ohišje	PA
Prikaz stanja pripravljenosti	LED
Vrsta zaščite	IP40
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev